

# Rozdeľovač FR-4-3/8

číslo dielca: 561602

FESTO

pre rozdelenie tlakového vzduchu.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	16 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Počet výstupov	3
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný