

# Plastová hadica PUN-V0-10X2-WS-C

číslo dielca: 561716

FESTO

odolné voči plameňu



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	10 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	42 mm
Vnútorňý priemer	6 mm
Min. polomer ohybu	12 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,9 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 9 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 130,5 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,6 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 16 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 232 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C Pre aplikácie so zvarovým rozstrekom: max. 1 MPa pri 20 °C, max. 0,9 MPa pri 40 °C, max. 0,7 MPa pri 60 °C
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Ohňový test materiálu	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Poznámka k teplote okolia	For unpressurised use up to 90 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,064 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 10mm pre nástrčnú dutinku, vnútorňý priemer 6mm
Farba	biely
Poznámka k farbe	Odchýlka od štandardnej farby kvôli ochrane pred plameňom
Tvrdosť podľa Shore	D 54 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)