


# Riadiaci blok CPX-CM-HPP

číslo dielca: 562214

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	140 g
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Premostenie pri výpadku prúdu	10 ms
Celkový počet osí	4
Rozmery Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Riadiace rozhranie	CAN-Bus
rozhranie prevádzkovej zbernice	1x Zásuvka M9, 5-pólová
špecifická diagnostika prístroja	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Podpätie/skrat modulov Diagnostika, pamäť
Podpora konfigurácie	MMI obslužný prístroj
parametrizácia	Nútené ovládanie kanálov Systémové parametre
Prenosová rýchlosť	1 Mbit/s
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Protokol	FHPP
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	typicky 80 mA
maximálny objem adries výstupov	32 Byte
maximálny objem adries vstupov	32 Byte
LED ukazovateľ, špecifický od produktu	Error PL: Zásobovanie záťažou
Materiál telesa	PA - zosilnený PC