

Záslepka QSPC10


číslo dielca: 562243

Classic - nepoužívať pre nové projekty

na zaslepenie prípojov na ventiloch, alebo krycej dosky.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Velkosť | Štandardný |
| Typ | priamy tvar |
| veľkosť zväzku | 10 |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | 0 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | 0 ... 8 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | 0 ... 116 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -5 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 0,4 g |
| Typ upevnenia | Upevňovacia ihla |
| Pneumatická prípojka 1 | Patróna 10 mm |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál záslepky | POM |
| Materiál O-krúžku | NBR |