

Pripojovacie vedenie VMPAL-KM-V-SD44-IP67-

číslo dielca: 562390

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Elektrická prípojka	kábel so zástrčkou
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Min. polomer ohybu kábla	115 mm
Priemer kábla	9,6 mm
Káblové usporiadanie	36x0,25
Spôsob ochrany	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC