


# Axiálna montážna sada EAMM-A-P6-38A-42A

číslo dielca: 562644

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

| charakteristický znak        | Hodnota        |
|------------------------------|----------------|
| montážna poloha              | ľubovoľný      |
| LABS - konformita            | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania          | -25 ... 60 °C  |
| Relatívna vlhkosť vzduchu    | 0 - 95 %       |
| Spôsob ochrany               | IP40           |
| Teplota okolia               | -10 ... 60 °C  |
| Prenosný krútiaci moment     | 3,5 Nm         |
| Hmotnosť výrobku             | 160 g          |
| Kód rozhrania, pohon         | P6-38A         |
| Kód rozhrania, motor in      | 42A            |
| Kód rozhrania, teleso spojky | 38A.2          |
| Materiálový údaj             | zhoda s RoHS   |