

# Axiálna montážna sada EAMM-A-P8-38A-57A

číslo dielca: 562651

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	6,5 Nm
Hmotnosť výrobku	130 g
Kód rozhrania, pohon	P8-38A
Kód rozhrania, motor in	57A
Kód rozhrania, teleso spojky	38A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS