


Spojka

EAMC-30-32-9-10

číslo dielca: 562680

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|------------------------|
| Priemer držiaka 1 | 9 mm |
| Priemer držiaka 2 | 10 mm |
| Velkosť | 30 |
| Menovitá dĺžka | 32 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. počet otáčok | 8.000 1/min |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Teplota okolia | -25 ... 60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 5,87 kgmm ² |
| Prenosný krútiaci moment | 12,5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 48 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |