

Terminál CPX-P

číslo dielca: 562818

FESTO

Elektrické vst./výst., možno použiť iskrovo bezpečné moduly.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Elektrické ovládanie	Fieldbus Integrované riadenie
Max. počet modulov	10
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP20 IP65
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) podľa smernice EU o strojoch podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK EX predpisov podľa UK predpisov pre strojové zariadenia podľa UK RoHS predpisov
KC značka	KC-EMV
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEX- kategória plyn	II 3G
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-Teplota okolia	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Oddelenie vydávajúce certifikát	DNV 15.0193 X
LED ukazovatele	Stav siete Stav kanálu Stav modulu Stav systému
Diagnostika	Diagnostika, pamäť Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Podpätie, moduly
maximálny objem adries vstupov	64 Byte
maximálny objem adries výstupov	64 Byte
parametrizácia	Správanie diagnostiky Reakcia Fail-safe Nútené ovládanie kanálov Nastavenie signálu
vnútorný čas cyklu	< 1 ms
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 25 %