

Elektromagnetická cievka

VACC-S13-18-A1-1

číslo dielca: 562889

FESTO

pre tubus kotvy F19, pripojovací obrazec tvar A, podľa EN 175 301, 24 V DC.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 2,1 W
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	210 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 Zástrčka podľa EN 175301-803
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	PA UP