

zapínací ventil MS9-EE-NG-V24-VS

číslo dielca: 562945

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typový rad	MS
Veľkosť	9
Sieťový modul	90 mm
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Typ ovládania	elektrický
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odsávania	neškrtitelný
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou tlačítkom
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	predregulovaný
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Pracovný tlak	3,5 ... 16 bar
Štandardný menovitý prietok	18.000 l/min
Štandardný nominálny prietok 2-3	14.100 l/min
Spínacia doba	100%
Charakteristická hodnota cievky	24V DC: 4,5W
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Teplota média	-10 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	Voliteľný: s príslušenstvom zabudovanie vedenia
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	2.100 g
Pneumatická prípojka 3	NPT1-11 1/2
Elektrická prípojka	Zástrčka štvorhranné vyhotovenie podľa DIN EN 175301-803 tvar A
Materiálová informácia, posúvačový piest	POM
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok