

zapínací ventil MS9-EE-NG-V230-S-VS

číslo dielca: 562950

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Typový rad | MS |
| Veľkosť | 9 |
| Sieťový modul | 90 mm |
| Konštrukčné vyhotovenie | piestové šupátko |
| Typ ovládania | elektrický |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| Funkcia odsávania | neškrtitelný |
| Ručné pomocné ovládanie | s aretáciou tlačítkom |
| spôsob návratnosti | mechanická pružina |
| Druh riadenia | predregulovaný |
| Funkcia ventilu | 3/2 zatvorený monostabilný |
| Pracovný tlak | 3,5 ... 16 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 18.000 l/min |
| Štandardný nominálny prietok 2-3 | 14.100 l/min |
| Spínacia doba | 100% |
| Charakteristická hodnota cievky | 230 V AC: 50 Hz, Spínací výkon 11,5 VA, Pridržiavací výkon 9,1 VA 230 V AC: 60 Hz, Spínací výkon 9,5 VA, Pridržiavací výkon 6,4 VA |
| Pracovné médium | filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Hladina akustického tlaku | 93 dB(A) |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Typ upevnenia | Voliteľný: s príslušenstvom zabudovanie vedenia |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Hmotnosť výrobku | 2.300 g |
| Pneumatická prípojka 3 | NPT1-11 1/2 |
| Elektrická prípojka | Zástrčka štvorhranné vyhotovenie podľa DIN EN 175301-803 tvar A |
| Materiálová informácia, posúvačový piest | POM |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníkový tlakový odliatok |