

Zapínací ventil MS9-EM-NG-S-VS

číslo dielca: 562954

FESTO

manuálne, s tlmičom hluku, smer prietoku vzduchu zľava doprava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typový rad	MS
Veľkosť	9
Sieťový modul	90 mm
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Typ ovládania	manuálny
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odsávania	neškrtitelný
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
spôsob návratnosti	Nútené vedenie
Druh riadenia	priamo
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Štandardný menovitý prietok	18.000 l/min
Štandardný nominálny prietok 2-3	14.100 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	2.400 g
Pneumatická prípojka 3	G1
Materiál posúvača	POM
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok