


# Sieťová pripojovacia zásuvka NECU-M-PPG5-C1

číslo dielca: 563059

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61984
Elektrická prípojka	AIDA Push-pull 5-pólový konfekcionovateľné Zásuvka / Pružinová svorka
Označovanie zástrčiek	na kontakt 2 a 5
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	16 A
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Prípustný priemer kábla	9 ... 13 mm
Prierez pripojky	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-40 ... 100 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Material housing	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom poniklované
Farba púzdra	strieborný
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Zliatina medi Poniklovaný a pozlátený