


prípájacia doska VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX2

číslo dielca: 563067

FESTO

s pripojovacím obrazcom podľa 15407-2.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Šírka | 18 mm |
| podľa normy | ISO 15407-2 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| napájanie riadiacim vzduchom | interný |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Rozsah pracovného napätia DC | 24 V |
| Nárazová pevnosť | 0,8 kV |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C | 2 A |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| ATEX- kategória plyn | II 3G |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn | Ex nA II T3 X |
| ATEX- kategória prach | II 3D |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach | Ex tD A22 IP65 T125°C X |
| Ex-Teplota okolia | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU o nízkom napätí |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 |
| Spôsob ochrany | IP65 NEMA 4 zmontované |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 192 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním podľa ISO 15407-2 |
| Materiálová informácia pre pripájaciu dosku | Hliníkový tlakový odliatok |