

kyvný pohon DRQD-B-25-180-YSRJ-A-AL-FW


číslo dielca: 563339

Výbehový typ

na rozoznanie polohy s nastaviteľnými tlmičmi nárazov a ozubeným prevodom na vyrovnanie vôle. Prípoj tlakového vzduchu zľava.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Nastaviteľný rozsah uhlu kyvu na oboch stranách	-20 /+ 6 deg
Uhol otáčania	180 deg
Tlmenie	Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky, nastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	1,5 Hz
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 6 bar	6,1 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,15 kgm ²
Typ upevnenia	Voliteľný: s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	Zušľachtená oceľ
Materiálová informácia pre kryt	Hliník
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník