

# kyvný pohon DRQD-B-16-180-PPVJ-A-AR-FW


číslo dielca: 563353

Výbehový typ

na rozoznanie polohy s nastaviteľným tlmením v koncových polohách a ozubeným prevodom na vyrovnanie vôle. Prípoj tlakového vzduchu zprava.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16
Nastaviteľný rozsah uhlu kyvu na oboch stranách	-20 /+ 6 deg
Uhol otáčania	180 deg
Tlmenie	Pneumatické tlmenie, nastaviteľné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Maximálny počet medzipolôh	1
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	3 Hz
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 6 bar	1,6 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,0005 kgm <sup>2</sup>
Typ upevnenia	Voliteľný: s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	Zušľachtená oceľ
Materiálová informácia pre kryt	Hliník
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník