


Prípojovacia doska VABS-S7-S-G14

číslo dielca: 563396

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	Príruba 1/4 prípojovací obrazec podľa NAMUR
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dosky	Povrchovo upravený hliník