


# Adaptér NPFV-AF-G14-N14-MF

číslo dielca: 563397

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	6 mm
Pracovný tlak Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	1/4 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál adaptéra	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál tesnení	NBR