



Škrtiaca doska VABF-S7-F1B5P1-F

číslo dielca: 563401

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1,2 MPa
Pracovný tlak	0 ... 12 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/4
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	Príruba 1/4 prípojovací obrazec podľa NAMUR
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Povrchovo upravený hliník
Materiál tesnení	NBR