


# Manometer PAGN-26-145P-P10

číslo dielca: 563732

FESTO

s ukazovateľom v bar a psi.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 10 bar
Rozsah zobrazenia	0 ... 145 psi
Nominálna veľkosť manometra	26
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	4
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	Patróna 10 mm
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	PA
Materiál okienka	PS
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	15 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík
Stupnica	dvojitá stupnica bar (vnút.) psi (vonk.)