

Manometer PAGN-40-1M-P10

číslo dielca: 563738

FESTO

so zobrazovanou hodnotou v MPa.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--------------------------------------|
| Rozsah zobrazenia | 0 ... 1 MPa |
| Vyhovuje predpisu | EN 837-1 |
| Nominálna veľkosť manometra | 40 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Manometer s valcovou pružinou |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia |
| Pracovné médium | Inertné plyny neutrálne kvapaliny |
| Pracovný tlak Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi |
| faktor striedavého zaťaženia | 0,66 |
| Trieda presnosti rozmerov | 2,5 |
| Spôsob ochrany | IP43 |
| Teplota média | -20 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Poloha prípojky | zadná strana centrická |
| Pneumatická prípojka | Patróna 10 mm |
| Materiály v kontakte s médium | Mosadz |
| Materiál závitového čapu | Mosadz |
| Materiál telesa | ABS |
| Materiál okienka | PS |
| Farba púzdra | čierny |
| Hmotnosť výrobku | 50 g |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | žiadene acetylén žiadene kyslík |