


# Filter MS9-LF-G-EUM

číslo dielca: 564106

FESTO

40µm-filter, kovová nádoba, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zľava doprava



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	9
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Spekaný filter s odstredivým separátorom
Max. množstvo kondenzátu	220 ml
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Ex-Teplota okolia	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.000 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Materiál krytu	PA - zosilnený
Materiál disku vírenia	POM
Materiál držiaka filtra	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál upevňovacieho uholníka	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál spojky modulu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnenia nádoby	NBR
Materiál okienka	PA
Materiál oddeľovacieho taniera	POM