



# tlakový regulačný ventil MS9-LR-NG-D5-AG-PSI-AS

číslo dielca: 564139

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	9
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	nepriamo riadený membránový redukčný ventil
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	0,8 ... 20 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,3 ... 4 bar
Max. tlaková hysterézia	0,3 bar
Pracovné médium	Trieda čistoty vzduchu 5:7:- podľa DIN ISO 8573-1
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.400 g
Typ upevnenia	Voliteľný: s príslušenstvom inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia
Materiálová informácia, Kryt	PA - zosilnený
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre pripájaciu dosku	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia, upevňovací uholník	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia, modulová spojka	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre membránu	NBR
Materiálová informácia, Piest ventilu	Hliníková tvárna zliatina NBR POM