

Rozbočovací modul MS9-FRM-NG-VS

číslo dielca: 564148

FESTO

Smer prietoku vzduchu zľava doprava



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Velkosť | 9 |
| Typový rad | MS |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | Odbočovací modul |
| Pracovný tlak | 0 ... 20 bar |
| Rozsah pracovného napätia AC | 0 ... 250 V |
| Rozsah pracovného napätia DC | 0 ... 125 V |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 1.000 g |
| Typ upevnenia | inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka 3 | 1 NPT |
| Pneumatická prípojka 4 | 1 NPT |
| Materiál krytu | PA - zosilnený |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál pripojovacej dosky | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál upevňovacieho uholníka | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál spojky modulu | Hliníkový tlakový odliatok |