

# Redukcia zdvíhu HGRT-HR-50

číslo dielca: 564301

FESTO

pre nastavenie uhlu otvorenia. Vhodné pre radiálny uchopovač HGRT.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka	50 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Typ upevnenia	upevnený na uchopovači
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál kontramaticy	cementačná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ