

# Nástrčná závitová spojka QBF-1/8-3/16-U

číslo dielca: 564637

FESTO

vnútorný závit s vonkajším šesťhranom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	0,157 "
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	13,775 ... 145 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. ťahovací krútiaci moment	5,163 ft-lbf
Hmotnosť výrobku	0,557 oz
Typ upevnenia	Vonkajší šesťhran 9/16
Pneumatická prípojka 1	Vnútorný závit 1/8 NPT
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 3/16"
Teplota okolia, Fahrenheit	32 ... 140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia závitú	PTFE
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ