


Y-nástrčná závitová spojka QBY-10-32-UNF-5/32-U

číslo dielca: 564684

FESTO

Nastaviteľná 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	0,098 "
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	Y-tvar
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	13,775 ... 145 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. ťahovací krútiaci moment	1,106 ft-lbf
Hmotnosť výrobku	0,374 oz
Typ upevnenia	Vonkajší šesťhran 7/16
Pneumatická prípojka 1	Vonkajší závit 10-32 UNF-2A
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 5/32"
Teplota okolia, Fahrenheit	32 ... 140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Poniklovaná mosadz PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ