

# Záslepka QBC-5/32H-U

číslo dielca: 564784

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	Záslepka
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	13,775 ... 145 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	0,035 oz
Pneumatická prípojka 1	Priemer nástrčného puzdra 5/32"
Teplota okolia, Fahrenheit	32 ... 140 °F
Materiálový údaj	zhoda s RoHS