

Škrtiaci spätný ventil GRLA-1/2-QB-3/8-U

číslo dielca: 564846

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Funkcia ventilu | Škrtenie odfukovaného vzduchu |
| Pneumatická prípojka 1 | QB-3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/2 NPT |
| Typ ovládania | manuálny |
| Nastaviteľný prvok | Skrutka s drážkou (v hlave) |
| Typ upevnenia | zaskrutkovateľné s vonkajším závitom |
| Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu | 41,8 cfm |
| Štandardný menovitý prietok v spätnom smere | 32,2 ... 42,7 cfm |
| Teplota okolia | 32 ... 140 °F |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -13,8 ... 116 Psi |
| Menovitý prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 59,7 cfm |
| Menovitý prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 59,7 ... 62,1 cfm |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota média | 32 ... 140 °F |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 20,7 ft-lbf |
| Hmotnosť výrobku | 3,85 oz |
| Materiál závitového čapu | Mosadz poniklované |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál dutej skrutky | Mosadz poniklované |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál drážkovanej hlavy | Mosadz poniklované |
| Materiál regulačnej skrutky | Mosadz poniklované |
| Materiál kyvného prípoja | PBT-zosilnený |