


# Zástrčka NECU-S-M8G3-HX-Q3

číslo dielca: 564945

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-104 EN 61984
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Počet pripojení	3
Hmotnosť výrobku	7,8 g
Elektrická prípojka	3-pólový M8x1 Priama zástrčka / samorezná svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 32 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 32 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	2 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Prípustný priemer kábla	2,1 ... 3,5 mm
Povolený priemer samostatného kábla	≥ 0,05 mm
Povolený priemer kábla	0,6 ... 1 mm
Prierez prípojky	0,1 ... 0,14 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA Zinkový odlatok odliaty pod tlakom poniklované
Materiál poistenia skrutiek	Mosadz, poniklovaná
Materiál tesnení	FPM PUR
Materiál kontaktov zástrčky	pozlátený
Povolená izolácia kábla	PP PVC