


# Zástrčka NECU-S-M12G4-HX-Q7

číslo dielca: 564947

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101 EN 61984
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Počet pripojení	3
Hmotnosť výrobku	33,3 g
Elektrická prípojka	4-pólový A-kódovaná M12x1 Priama zástrčka / samorezná svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 48 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 48 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	6 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Prípustný priemer kábla	4,7 ... 6 mm
Povolený priemer samostatného kábla	≥ 0,1 mm
Povolený priemer kábla	1,6 ... 2 mm
Prierez prípojky	0,34 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA Zinkový odliatok odliaty pod tlakom poniklované
Materiál poistenia skrutiek	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Materiál tesnení	FPM PUR
Materiál kontaktov zástrčky	pozlátený
Povolená izolácia kábla	PVC