


Pripojovací kábel NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39

číslo dielca: 565286

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Vlastnosť vedenia	Pre statické aplikácie
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	0,86 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	490 g
Elektrická prípojka	44-pólov zásuvka Sub-D
Káblové usporiadanie	40 x 0,14 mm ²
Priemer kábla	8,9 mm
Dĺžka kábla	2,5 m
Typ upevnenia	4-40UNC
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	TPE
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Materiálová informácia pre zverné kontakty	bronz pozlátený