


# Pripojovacie vedenie NEBV-S1G44-K-5-N-LE39

číslo dielca: 565290

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	4-40UNC
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	737 g
Elektrická prípojka	44-pólov zásuvka Sub-D
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 30$ V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	0,86 A
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Pre statické aplikácie
Min. polomer ohybu kábla	95 mm
Priemer kábla	9,6 mm
Tolerancia priemeru kábla	$\pm 0,5$ mm
Káblové usporiadanie	40x0,14
Spôsob ochrany	IP65 IP67 zmontované
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PBT
Materiál kontaktov zástrčky	bronz pozlátený