

Fúkacia tryska LPZ-RB-150-B

číslo dielca: 565316

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Pneumatická prípojka	vonkajší závit M12x1,25
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Mosadz poniklované