


Nástrčná závitová spojka CRQS-3/8-1/2-U

číslo dielca: 565324

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Velkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 0,413 " |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | priamy tvar |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 14 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 203 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota okolia | -20 ... 150 °C |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 13,276 ft-lbf |
| Hmotnosť výrobku | 1,118 oz |
| Použiteľné vedenia | PFAN |
| Typ upevnenia | Vonkajší šesťhran 13/16 |
| Pneumatická prípojka 1 | Prípojovací závit 3/8 NPTF |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 1/2" |
| Teplota okolia, Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál tesnenia hadice | FPM |
| Materiál ozubeného venca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |