


# Kábel motora NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

číslo dielca: 565369

FESTO

pre spojenie motora a regulátora koncových polôh CMFL.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	vhodné pre nosiče enrgií
Stupeň znečistenia	3
Spôsob ochrany	zmontované IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-40 ... 90 °C
Teplota okolia	-50 ... 90 °C
Min. polomer ohybu kábla	65 mm
Káblové usporiadanie	2x0,5 mm <sup>2</sup> +3x(2x0,14 mm <sup>2</sup> )D +1x0,14mm <sup>2</sup> tínený
Dĺžka kábla	2,5 m
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PUR)