


Prípojovací blok CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

číslo dielca: 565703

FESTO

Technológia pripájania, pre iskrovo bezpečné moduly.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia a prípojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Typ upevnenia	na blok zrežazenia CPX-M-GE..
Hmotnosť výrobku	100 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP20
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK EX predpisov
ATEX- kategória plyn	II (1) G
ATEX- kategória prach	II (1) D
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	[Ex ia Ga] IIC
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	[Ex ia Da] IIIC
Ex-Teplota okolia	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Oddelenie vydávajúce certifikát	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený
Elektrická prípojka	8-pinový / 8-pinový
Počet vstupov	8