


Prípojovací blok CPX-P-AB-4XM12-4POL

číslo dielca: 565706

FESTO

M12 prípoj.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zreťazenia a prípojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Typ upevnenia	na blok zreťazenia CPX-M-GE..
Hmotnosť výrobku	120 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený
Elektrická prípojka	4-pólový 4x zásuvka A-kódovaná kruhová zástrčka M12x1