


Zástrčka NECU-L3G8-C2

číslo dielca: 565710

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Počet pripojení	100
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	56 g
Elektrická prípojka	8-pólový Závitová svorka priama zástrčka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	12 A
Nárazová pevnosť	4 kV
Prierez pripojky	0,2 ... 2,5 mm ²
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi pocínované