


# Vstupný modul CPX-P-8DE-N

číslo dielca: 565933

FESTO

Digitálny blok vstupov NAMUR, 8 kanálov.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia a prípojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Sieťový modul	50 mm
Typ upevnenia	na blok zrežazenia CPX-M-GE..
Hmotnosť výrobku	100 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	Závislé od prípojovacieho bloku
Max. dĺžka vedenia	200 m
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený PC
LED ukazovatele	1 súhrnná diagnostika 8 diagnostika kanálu 8 stav kanálu
Diagnostika	Zlomený kábel na každý kanál Prekročenie hraničných hodnôt na každý kanál Skrat, na každý kanál Chyba parametrizácie
Ovládacie prvky parametrizácia	DIL- prepínače Formát dát Filtrácia vstupov (debounce time) na každý kanál Funkcia vstupu na každý kanál Náhradná hodnota v prípade diagnostiky na každý kanál Predĺženie času signálu na každý kanál Bránový čas na každý kanál Kontrola hraničných hodnôt na každý kanál Kontrola skratu na každý kanál Kontrola parametrov Konfigurácia počítadla na každý kanál horná hraničná hodnota na každý kanál dolná hraničná hodnota na každý kanál Kontrola zlomenie kábla/kanál
Prídavné funkcie	Meranie frekvencie Funkcia počítadla
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 25 %
Činiteľ zvlhnenia	0,4 Vss
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 75 mA
Premostenie pri výpadku prúdu	20 ms
Ochrana proti prepólovaniu	pre pracovné napätie

charakteristický znak	Hodnota
Počet vstupov	8
charakteristika vstupov	podľa EN 60947-5-6
Úroveň spínania	podľa EN 60947-5-6
Čas ustálenia vstupu	3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms parametrizovateľné)
Elektrické oddelenie kanál - kanál	nie
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	áno
Ochrana (skrat)	na kanál