

valec s krátkym zdvihom ADNE-32- -LAS

číslo dielca: 566415

FESTO

s integrovaným lineárnym motorom.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Velkosť | 32 |
| Zdvih | 15 ... 35 mm |
| podľa normy | ISO 21287 |
| montážna poloha | vodorovne |
| Pracovný režim pohonnej jednotky | piestnica |
| Typ motora | Lineárny AC Synchronmotor |
| Konstruktívne vyhotovenie | Elektrický valec piestnica Elektrický lineárny priamy pohon |
| Kontrola teploty | odpojenie pri prehriatí |
| Max. Rýchlosť | 1,8 ... 1,9 m/s |
| Max. frekvencia, krátkodobu | 5,5 ... 13,6 Hz |
| Min. polohovací čas | 30 ... 62 ms |
| Presnosť opakovania | +/-0,1 mm |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota skladovania | -20 ... 60 °C |
| Max. teplota motora | 70 °C |
| Teplota motora pri procedúre učenia (Teach) | 15 ... 50 °C |
| Normálna teplota | 23 °C |
| Spôsob ochrany | IP65 IP40 |
| Teplota okolia | 0 ... 40 °C |
| Osvedčenie | C-Tick |
| Trvalá výsuvná sila | 5,9 ... 10,5 N |
| Špičková posuvová sila | 8 ... 26 N |
| Elektrická prípojka | Zástrčka 9-pinový Sub-D |
| Typ upevnenia | s príslušenstvom s vnútorným závitom |
| Materiálová informácia, Kryt | eloxovaný Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |
| Materiálová informácia, elektrický prípoj | NBR VMQ PBT pocínované Mosadz |

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------------|--|
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálová informácia pre skrutku | Oceľ pozinkované |