

Prípojovacia lišta VABM-L1-10AW-M7-5

číslo dielca: 566549

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	10,5 mm
Max. počet miest na ventily	16
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací moment, montáž na lištu	1,5 Nm
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	0,45 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	114 g
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	M5
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	M5
Pneumatická prípojka 1	M7
Pneumatická prípojka 2	M5
Pneumatická prípojka 3	M7
Pneumatická prípojka 4	M5
Pneumatická prípojka 5	M7
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina