

Prípojovacia lišta VABM-L1-10W-G18-7

číslo dielca: 566587

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---------------------------------------|
| Sieťový modul | 10,5 mm |
| Max. počet miest na ventily | 16 |
| Pracovný tlak Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Osvedčenie | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. uťahovací moment, montáž na lištu | 1,5 Nm |
| Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu | 0,45 Nm |
| Max. uťahovací moment, montáž na stenu | 3 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 247 g |
| Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14 | M5 |
| Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84 | M5 |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | M5 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 4 | M5 |
| Pneumatická prípojka 5 | G1/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prípojovacej lišty | Hliníková tvárna zliatina |