



# Zásuvka s káblom NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2

číslo dielca: 566662

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	4 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec S
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Nacvakávacie pripojenie
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	2x samostatná žila
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	2
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 60 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	3 A
Dĺžka kábla	0,5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Priemer kábla	1,3 mm
Káblové usporiadanie	2x0,14
Nominálny prierez vodiča	0,14 mm <sup>2</sup>
Žilové konce	Tupo zastrihnuté
Spôsob ochrany	IP40
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	POM
Farba púzdra	čierny
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi pocínované
Materiál izolácie	PVC