


# Zásuvka s káblom NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2

číslo dielca: 566664

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                      | Hodnota                       |
|--|-------------------------------|
| Označovanie vedenia                        | Bez držiaka štítkov           |
| montážna poloha                            | ľubovoľný                     |
| Hmotnosť výrobku                           | 17 g                          |
| Elektrický prípoj 1, funkcia               | Strana pripojeného zariadenia |
| Elektrický prípoj 1, tvar                  | hranatý                       |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja           | zásuvka                       |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla          | Priamy                        |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | Pripojovací obrazec S         |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl       | 2                             |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily    | 2                             |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia      | Nacvakávacie pripojenie       |
| Elektrický prípoj 2, funkcia               | Strana riadenia               |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja           | 2x samostatná žila            |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | otvorený koniec               |
| Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl       | 2                             |
| Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily    | 2                             |
| Rozsah pracovného napätia DC               | 0 ... 60 V                    |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C             | 3 A                           |
| Dĺžka kábla                                | 2,5 m                         |
| Vlastnosť vedenia                          | Štandardný                    |
| Priemer kábla                              | 1,3 mm                        |
| Káblové usporiadanie                       | 2x0,14                        |
| Nominálny prierez vodiča                   | 0,14 mm <sup>2</sup>          |
| Žilové konce                               | Tupo zastrihnuté              |
| Spôsob ochrany                             | IP40                          |
| Poznámka ku krytiu                         | zmontované                    |
| Teplota okolia                             | -5 ... 60 °C                  |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)      | podľa EU-RoHS-RL              |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)  | podľa UK RoHS predpisov       |
| LABS - konformita                          | VDMA24364-B2-L                |
| Materiálový údaj                           | zhoda s RoHS                  |
| Materiál telesa                            | POM                           |
| Farba púzdra                               | čierny                        |
| Materiál kontaktov zástrčky                | Zliatina medi<br>pocínované   |
| Materiál izolácie                          | PVC                           |