


Elektrická pripojovacia doska VAVE-L1-1VS2-LP

číslo dielca: 566718

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti prepólovaniu	bipolárny
Prídavné funkcie	Zhášanie iskier
Zobrazenie stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V 12 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Stupeň znečistenia	3
rozšírená okolitá teplota	-5 - 60 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	1,5 g
Elektrická prípojka	2-pólový zásuvka
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	svorka
Farba púzdra	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA