

Podperný profil

HMIA-E10- -

číslo dielca: 566894

FESTO

pre viacose modulárne systémy z manipulačnej techniky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. dĺžka profilu	3.000 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	3,2 kg/m
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál adaptéra	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál skrutiek	Oceľ