


# Modul AS-i CACF-BT-AS

číslo dielca: 567035

Výbehový typ

FESTO

[Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	46 mm x priemer 19 mm
Ukazovatele stavu	Zelená LED, AS-i napätie > 26V Žltá LED, AS-i napätie > 18,5V
Pracovné napätie	AS-i napätie 30 V DC
Odber prúdu	10 mA
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-25 ... 75 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	0 ... 55 °C
Fieldbus rozhranie, pripojovacia technika	AS-i plochý kábel / AS-i kruhový kábel
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS