


Merací modul CPX-CMIX-M1-1

číslo dielca: 567417

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostika	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika
Odolnosť voči skratu	áno
špecifická diagnostika prístroja	Podpätie, moduly Podpätie, merací systém cez lokálny 7-segmentový displej
Max. počet modulov	9
Zobrazenie	Sedemsegmentovka
Ukazovatele stavu	LED žltá = PL (výkonová záťaž) LED červená = chyba
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Premostenie pri výpadku prúdu	10 ms
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	80 mA
Osvedčenie	C-Tick
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	140 g
počet osí na jednu vetvu	1
Počet vetiev osí	1
Max. dĺžka vedenia	30 m
Elektrické pripojenie riadiaceho rozhrania	zásuvka M9 5-pólový
Riadiace rozhranie	Digitálny CAN-Bus s Festo protokolom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený